


**HDC MBUS 2 FC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | Datamodul, 0 V, 0 A, Antal poler: 2, Crimpanslutning, Hylsa, Nödvändiga insticksplatser: 1 |
| Art.nr.    | <a href="#">1429020000</a>   |
| Typ        | HDC MBUS 2 FC  |
| GTIN (EAN) | 4050118233506  |
| Förp.      | 1 items  |

## HDC MBUS 2 FC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 34 mm   | Byggdjup (tum)  | 1.3386 inch |
| Höjd      | 41.2 mm | Bygghöjd (tum)  | 1.622 inch  |
| Bredd     | 14.5 mm | Byggbredd (tum) | 0.5709 inch |
| Nettovikt | 6.71 g  |                 |             |

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |  |
|----------------------------|--|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag                       |
| REACH SVHC                 | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP                       | 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd           |

## Allmänna data

|                                 |          |                                |                                  |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------|
| Antal poler                     | 2        | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0                              |
| Isolationsmotstånd              | 1012 Ω   | Stickcykler                    | ≥ 500                            |
| Typ                             | Hylsa    | Överspänningskategori          | III                              |
| Nedsmutningsgrad                | 3        | Grundläggande material         | Polykarbonat, glasfiberförstärkt |
| Serie                           | ModuPlug | Märkspänning (DIN EN 61984)    | 0 V                              |
| Märkstötspänning (DIN EN 61984) | 0 kV     | Märkström (DIN EN 61984)       | 0 A                              |
| Nödvändiga insticksplatser      | 1        |                                |                                  |

## PE anslutningsdata

Anslutningstyp PE Skruvanslutning via modulram

## Utförande

Anslutningstyp Crimpanslutning

## Klassificeringar



|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000438    | ETIM 9.0    | EC000438    |
| ETIM 10.0   | EC000438    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-18 |             |             |

**HDC MBUS 2 FC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC MBUS 2 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## Övrigt




Förutom industrkontakter inbegriper RockStar® lämpliga tillbehör för effektiv, funktionell och säker systemkabeldragning, t.ex. kodningssystem, skärmblyggar, täckplattor och reservtätningar

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |             |
|------------|----------------------------|-------------|
| Typ        | HDC MBUS 2 MCLIP           | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1989290000</a> | Fixing clip |
| GTIN (EAN) | 4050118373745              |             |
| Förp.      | 2 ST                       |             |
| Typ        | HDC MBUS 2 PCLIP           | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1989300000</a> | Fixing clip |
| GTIN (EAN) | 4050118373752              |             |
| Förp.      | 10 ST                      |             |

## Standard



## Allmänna beställningsdata

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | HDC MF 10B AC              | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">1428960000</a> | Frame     |
| GTIN (EAN) | 4050118233223              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |
| Typ        | HDC MF 10B CA              | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">1428980000</a> | Frame     |
| GTIN (EAN) | 4050118233278              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |
| Typ        | HDC MF 16B AD              | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">1429010000</a> | Frame     |
| GTIN (EAN) | 4050118233315              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |
| Typ        | HDC MF 16B DA              | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">1429030000</a> | Frame     |
| GTIN (EAN) | 4050118233407              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |

## HDC MBUS 2 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Tillbehör

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | HDC MF 24B AF              | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">1429050000</a> | Frame     |
| GTIN (EAN) | 4050118233285              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |
| Typ        | HDC MF 24B FA              | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">1429070000</a> | Frame     |
| GTIN (EAN) | 4050118233520              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |
| Typ        | HDC MF 6B AB               | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">1428920000</a> | Frame     |
| GTIN (EAN) | 4050118233414              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |
| Typ        | HDC MF 6B BA               | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">1428940000</a> | Frame     |
| GTIN (EAN) | 4050118233353              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |

### Med lång styrtapp



### Allmänna beställningsdata

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | HDC MFGL 10B AC            | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2736990000</a> | Frame     |
| GTIN (EAN) | 4050118823042              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |
| Typ        | HDC MFGL 10B CA            | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2737000000</a> | Frame     |
| GTIN (EAN) | 4050118823059              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |
| Typ        | HDC MFGL 16B AD            | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2737010000</a> | Frame     |
| GTIN (EAN) | 4050118823066              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |
| Typ        | HDC MFGL 16B DA            | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2737020000</a> | Frame     |
| GTIN (EAN) | 4050118823073              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |
| Typ        | HDC MFGL 24B AF            | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2737030000</a> | Frame     |
| GTIN (EAN) | 4050118823080              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |

## HDC MBUS 2 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | HDC MFGL 24B FA            | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2737040000</a> | Frame     |
| GTIN (EAN) | 4050118823097              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |
| Typ        | HDC MFGL 6B AB             | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2736970000</a> | Frame     |
| GTIN (EAN) | 4050118823035              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |
| Typ        | HDC MFGL 6B BA             | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2736980000</a> | Frame     |
| GTIN (EAN) | 4050118822908              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |

## Med kort styrtapp



## Allmänna beställningsdata

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | HDC MFGS 10B AC            | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2736910000</a> | Frame     |
| GTIN (EAN) | 4050118822274              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |
| Typ        | HDC MFGS 10B CA            | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2736920000</a> | Frame     |
| GTIN (EAN) | 4050118822281              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |
| Typ        | HDC MFGS 16B AD            | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2736930000</a> | Frame     |
| GTIN (EAN) | 4050118822298              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |
| Typ        | HDC MFGS 16B DA            | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2736940000</a> | Frame     |
| GTIN (EAN) | 4050118823004              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |
| Typ        | HDC MFGS 24B AF            | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2736950000</a> | Frame     |
| GTIN (EAN) | 4050118823011              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |
| Typ        | HDC MFGS 24B FA            | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2736960000</a> | Frame     |
| GTIN (EAN) | 4050118823028              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |

## HDC MBUS 2 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Tillbehör

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | HDC MFGS 6B AB             | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2736890000</a> | Frame     |
| GTIN (EAN) | 4050118822250              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |
| Typ        | HDC MFGS 6B BA             | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2736900000</a> | Frame     |
| GTIN (EAN) | 4050118822267              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |

**HDC MBUS 2 FC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Motsvarighet****Elektriska moduler****Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | HDC MBUS 2 MC              | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1428990000</a> | Datamodul, 0 V, 0 A, Antal poler: 2, Crimpanslutning, Hane, |
| GTIN (EAN) | 4050118233346              | Nödvändiga insticksplatser: 1                               |
| Förp.      | 1 ST                       |   |