

**HDC MDU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | Dummy modul, Antal poler: 0, utan, Utan kontakter, Nödvändiga insticksplatser: 0.5 |
| Art.nr.    | <a href="#">1429040000</a>   |
| Typ        | HDC MDU  |
| GTIN (EAN) | 4050118233421  |
| Förp.      | 1 items  |

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 34 mm   | Byggdjup (tum)  | 1.3386 inch |
| Höjd      | 20.6 mm | Bygghöjd (tum)  | 0.811 inch  |
| Bredd     | 7.15 mm | Byggbredd (tum) | 0.2815 inch |
| Nettovikt | 2.58 g  |                 |             |

## Temperaturer

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Gränsvärde, temperatur | -40 °C ... 125 °C |
|------------------------|-------------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |  |
|----------------------------|--|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag                       |
| REACH SVHC                 | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP                       | 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd           |

## Allmänna data



|                  |          |                                |                                  |
|------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------|
| Antal poler      | 0        | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0                              |
| Stickcykler      | ≥ 500    | Typ                            | Utan kontakter                   |
| Nedsmutningsgrad | 3        | Grundläggande material         | Polykarbonat, glasfiberförstärkt |
| Serie            | ModuPlug | Nödvändiga insticksplatser     | 0.5                              |

## Utförande

|                |      |
|----------------|------|
| Anslutningstyp | utan |
|----------------|------|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000438    | ETIM 9.0    | EC000438    |
| ETIM 10.0   | EC000438    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-17 |             |             |



**HDC MDU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Motsvarighet****Elektriska moduler****Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | HDC MDU                    | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1429040000</a> | Dummymodul, Antal poler: 0, utan, Utan kontakter, Nödvändiga |
| GTIN (EAN) | 4050118233421              | insticksplatser: 0.5   |
| Förp.      | 1 ST                       |  |