

HDC MHP100 PE FC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Strömförsörjningsmodul, 1000 V, 100 A, Antal poler: 1, Crimpanslutning, Hylsa, Nödvändiga insticksplatser: 1
Art.nr.	1429110000
Typ	HDC MHP100 PE FC
GTIN (EAN)	4050118233360
Förp.	1 items

HDC MHP100 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



Mått och vikter

Djup	34 mm	Byggdjup (tum)	1.3386 inch
Höjd	43.35 mm	Bygghöjd (tum)	1.7067 inch
Bredd	14.5 mm	Byggbredd (tum)	0.5709 inch
Nettovikt	52.5 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Antal poler	1	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Isolationsmotstånd	1012 Ω	Stickcykler	≥ 500
Typ	Hylsa	Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3	Grundläggande material	Zink
Serie	ModuPlug	Märkspänning (DIN EN 61984)	1000 V
Märkspänning enligt UL/CSA	1000 V DC (IEC)	Märkstötspänning (DIN EN 61984)	8 kV
Märkström (DIN EN 61984)	100 A	Nödvändiga insticksplatser	1

PE anslutningsdata

Anslutningstyp PE Crimpanslutning



Utförande

Anslutningstyp Crimpanslutning

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

Ritning



HDC MHP100 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

100 A crimpkontakter

Crimpning är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimpkontakt är gastät och korrosionstålig.



Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MHP100 F 10	Utförande
Art.nr.	1435790000	Hylsa, Silver, 10 - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118240580	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MHP100 F 16	Utförande
Art.nr.	1435810000	Hylsa, Silver, 16 - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118240757	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MHP100 F 25	Utförande
Art.nr.	1435820000	Hylsa, Silver, 25 - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118240801	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MHP100 F 35	Utförande
Art.nr.	1435830000	Hylsa, Silver, 35 - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118240696	
Förp.	10 ST	

Övrigt

Förutom industrkontakter inbegriper RockStar® lämpliga tillbehör för effektiv, funktionell och säker systemkabeldragning, t.ex. kodningssystem, skärmblyglar, täckplattor och reservtätningar



Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MHP100 REMOVAL TOOL	Utförande
Art.nr.	1480380000	ModuPlug, Kontaktlösgöringsverktyg
GTIN (EAN)	4050118288933	
Förp.	1 ST	