

**HDC MHP100 PE FC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Strömförsörjningsmodul, 1000 V, 100 A, Antal poler: 1, Crimpanslutning, Hylsa, Nödvändiga insticksplatser: 1
Art.nr.	<a href="#">1429110000</a>
Typ	HDC MHP100 PE FC
GTIN (EAN)	4050118233360
Förp.	1 items

## HDC MHP100 PE FC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



## Mått och vikter

Djup	34 mm	Byggdjup (tum)	1.3386 inch
Höjd	43.35 mm	Bygghöjd (tum)	1.7067 inch
Bredd	14.5 mm	Byggbredd (tum)	0.5709 inch
Nettovikt	52.5 g		

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Antal poler	1	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Isolationsmotstånd	1012 Ω	Stickcykler	≥ 500
Typ	Hylsa	Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3	Grundläggande material	Zink
Serie	ModuPlug	Märkspänning (DIN EN 61984)	1000 V
Märkspänning enligt UL/CSA	1000 V DC (IEC)	Märkstötspänning (DIN EN 61984)	8 kV
Märkström (DIN EN 61984)	100 A	Nödvändiga insticksplatser	1

## PE anslutningsdata




Anslutningstyp PE Crimpanslutning

## Utförande

Anslutningstyp Crimpanslutning

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		



## HDC MHP100 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## 100 A crimpkontakter

Crimpning är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimpkontakt är gastät och korrosionstålig.



## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MHP100 F 10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1435790000</a>	Hylsa, Silver, 10 - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118240580	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MHP100 F 16	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1435810000</a>	Hylsa, Silver, 16 - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118240757	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MHP100 F 25	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1435820000</a>	Hylsa, Silver, 25 - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118240801	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MHP100 F 35	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1435830000</a>	Hylsa, Silver, 35 - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118240696	
Förp.	10 ST	

## Övrigt

Förutom industrkontakter inbegriper RockStar® lämpliga tillbehör för effektiv, funktionell och säker systemkabeldragning, t.ex. kodningssystem, skärmblyglar, täckplattor och reservtätningar



## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MHP100 REMOVAL TOOL	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1480380000</a>	ModuPlug, Kontaktlösgöringsverktyg
GTIN (EAN)	4050118288933	
Förp.	1 ST	