

ESO UR20 DIN A4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Allmänna beställningsdata

Utförande	Plintmärkningar, Insats märkning, 90 x 8 mm, vit
Art.nr.	1429430000
Typ	ESO UR20 DIN A4 WS
GTIN (EAN)	4050118233865
Förp.	10 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2025-08-31T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	THM UR20 WS

ESO UR20 DIN A4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	90 mm	Bygghöjd (tum)	3.5433 inch
Bredd	8 mm	Byggbredd (tum)	0.315 inch
Nettovikt	11.35 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...80 °C
---------------------------------	-------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Materialfärg enligt motståndskod	9	
Orientering av texten	horisontell och vertikal	
Antal per ark	60	
Bredd	8 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	
Temperaturområde för användning max.	80 °C	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	
Färgkod	vit	
Grundläggande material	Papper	
Skrivna tecken	utan	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettark
Antal märkningar per kombination	1 Label sheet = Insert markers	
Temperaturområde för användning	-40...80 °C	

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

