

SAI-04L-VP12-3A-M08L-1:1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Den nya smala M8-serien från Weidmüller Denna produktfamilj utmärker sig med märkningsmöjlighet på alla insticksplatser. Till och med den 4-faldiga fördelaren med 8-polig M12 har tillräckligt stora märkningsytor på alla M8 insticksplatser. Därutöver är denna fördelare kortare än många vanliga M8-typer.

- Mycket smal, kort och platt M8-fördelare.
- Familjen levereras med 4 till 12 M8-insticksplatser, 3-resp. 4-polig
- Även blandad bestyckning av M8 är möjlig enligt kundens önskemål
- M8-serien är utrustad med diagonala borrhål.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | M12 utgång, A-kodad, 12-polig, M8, 30 V, , LED: Nej, Initiator ljusdiod: Nej, Anslutningstyp: 1:1 |
| Art.nr. | 1449400000 |
| Typ | SAI-04L-VP12-3A-M08L-1:1 |
| GTIN (EAN) | 4050118253696 |
| Förp. | 2 items |

SAI-04L-VP12-3A-M08L-1:1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 58.08 g

Temperaturer

Drifttemperatur -25 - 80°C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Anslutningsdata

Fördelarutgång M12 utgång, A-kodad, 12-polig

Allmänna tekniska data

| | | | |
|--------------------|------|---------------------|-----|
| Skyddsklass | IP68 | Antal kontakthylsor | 4 |
| Anslutningsgänga | M8 | Nedsmutningsgrad | 3 |
| Brandegenskaper | V-0 | LED | Nej |
| Initiator ljusdiod | Nej | | |

Elektriska data

| | | | |
|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Märkspänning, min. | 10 V | Märkspänning, max. | 30 V |
| Max. strömbelastbarhet per spår | 2 A | Summaström | 6 A |
| Ström per signal | 1 A | Spänningseparering finns | Nej |

Materialdata

| | | | |
|-------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|
| Material i O-ring | FKM | Kapslingsmaterial | PBT |
| Fördelarmaterial | Plast | Kapslingsfärg | svart (liknande RAL 9005) |
| Skruvhylsa | CuZn, förnicklad | Kontaktmaterial | CuZn |
| Kontaktyta | förgylld | Kontakthållarmaterial | PBT (UL 94 V0) |


Tekniska data för kabel

Släpkedjetålighet Nej


Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003558 | ETIM 9.0 | EC003558 |
| ETIM 10.0 | EC003558 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-11 | | |


Profilritning




Kopplingsbild



Polschema



Tillbehör**Neutral**

MultiFit är Weidmüllers märkningssystem som används för andra fabrikat av plintar. Liksom Weidmüllers Dekafix är märkskyltarna i MultiFit-familjen tryckta på ena sidan (standard-tryck).

Vi rekommenderar att utföra ett test med provmärkningar på de använda plintarna när MultiFit används första gången.

- En märkskylt, som passar för olika plintfabrikat.
- Tryckta märkskyltar med standardtryck, färdiga för användning
- Tomma märkskyltar för märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter
- Leverans av individuellt utskrivna märkningar enligt kundens CAE-data eller krav
- Ett märkningssystem för alla applikationer. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | MFF 10/6 MC NE WS | Utförande |
| Art.nr. | 1856780000 | MultiFit, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Festo, vit |
| GTIN (EAN) | 4032248400881 | |
| Förp. | 600 ST | |