

IE-FC-SP-2ST/2D9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--------------------------------|
| Utförande | FrontCom, Insatsplatta, skärmd |
| Art.nr. | 1450590000 |
| Typ | IE-FC-SP-2ST/2D9 |
| GTIN (EAN) | 4050118255263 |
| Förp. | 1 items |

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus) | E223801 |

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Höjd | 23 mm | Bygghöjd (tum) | 0.9055 inch |
| Bredd | 51.5 mm | Byggbredd (tum) | 2.0276 inch |
| Längd | 90.5 mm | Bygglängd (tum) | 3.563 inch |
| Nettovikt | 23.77 g | | |

Temperaturer

| | | |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| Lagertemperatur | Drifttemperatur | -40 °C...70 °C |
| Installation temperature | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 8a473a8a-33d4-43 18-8088-c28f0 19e7f77 |

Allmänna data

| | | | |
|------------------|-----------------------|----------|-----------------|
| Produktlansering | Insatsplatta, skärmad | Material | Polykarbonat PC |
|------------------|-----------------------|----------|-----------------|

Insatser

| | | |
|--------------|---|---|
| Insats, data | 2 | Insats, signal, D-sub, 9-polig/VGA/HDMI 2 |
|--------------|---|---|


Allmänna standarder

| | | | |
|-----------------------|------------------|---------------------|------------|
| Certifikat nr (cURus) | E223801 | Certifikat-nr (DNV) | TAA000022B |
| Certifikat nr. (CSA) | 2000039-80039714 | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000456 | ETIM 9.0 | EC000456 |
| ETIM 10.0 | EC000456 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 | | |

Profilritning



IE-FC-SP-2ST/2D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

RJ45



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | IE-BI-RJ45-FJ-A | Utförande |
| Art.nr. | 1962850000 | RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, TIA-568A |
| GTIN (EAN) | 4032248645053 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | IE-BI-RJ45-FJ-B | Utförande |
| Art.nr. | 1963840000 | RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, TIA-568B |
| GTIN (EAN) | 4032248651894 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | IE-BI-RJ45-FJ-P | Utförande |
| Art.nr. | 1963830000 | RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, PROFINET |
| GTIN (EAN) | 4032248646159 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | IE-BI-RJ45-C | Utförande |
| Art.nr. | 1962840000 | RJ45 insatshylsa, Flänsinsats koppling |
| GTIN (EAN) | 4032248645046 | |
| Förp. | 10 ST | |

USB



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Typ | IE-BI-USB-A | Utförande |
| Art.nr. | 1019570000 | Insats USB, Flänsinsats Typ A |
| GTIN (EAN) | 4032248731602 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | IE-BI-USB-AB | Utförande |
| Art.nr. | 1131380000 | Insats USB, Flänsinsats, typ AB |
| GTIN (EAN) | 4032248911844 | |
| Förp. | 1 ST | |

IE-FC-SP-2ST/2D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Typ | IE-BI-USB-3.0-A | Utförande |
| Art.nr. | 1487920000 | Insats USB, Flänsinsats Typ A |
| GTIN (EAN) | 4050118298208 | |
| Förp. | 1 ST | |

Signal - D-SUB




FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagåtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | IE-FCI-D9-FF | Utförande |
| Art.nr. | 1450840000 | FrontCom, Signalinsats D-sub,9-polig, Hona/hona |
| GTIN (EAN) | 4050118255737 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | IE-FCI-D9-FM | Utförande |
| Art.nr. | 1450850000 | FrontCom, Signalinsats D-sub,9-polig, Stickkontakt, Hona |
| GTIN (EAN) | 4050118255713 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | IE-FCI-D9-FS | Utförande |
| Art.nr. | 1450870000 | FrontCom, Signalinsats D-sub,9-polig, Hona/lödanslutning |
| GTIN (EAN) | 4050118255393 | |
| Förp. | 1 ST | |

Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
 - För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
 - Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift
- För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

IE-FC-SP-2ST/2D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS | Utförande |
| Art.nr. | 1736181044 | ESG, Apparatmärkning x 20 mm, PA 66, Färgkod: vit, jackbar |
| GTIN (EAN) | 4008190985950 | |
| Förp. | 200 ST | |

Tillbehör för FrontCom Vario



Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ | IE-FC-PWPC | Utförande |
| Art.nr. | 1450820000 | FrontCom, Beröringsskydd, Enkel ram |
| GTIN (EAN) | 4050118255584 | |
| Förp. | 1 ST | |

Spår-Skruvmejsel



Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ | SDS 0.4X2.5X75 | Utförande |
| Art.nr. | 9009030000 | Skruvmejsel, Skruvmejsel |
| GTIN (EAN) | 4032248266944 | |
| Förp. | 1 ST | |