

VG M20 EXE MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Kabelförskruvningar av mässing som är lämpliga för användning i explosionsfarliga områden Ex e (förhöjd säkerhet). De har även testats enligt de senaste normerna och standarderna IEC/EN 60079-0, och har även uppnått det nödvändiga ATEX-certifikatet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VG Ex MS (Ex kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 20, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, Mässing, förnicklad
Art.nr.	1460050000
Typ	VG M20 EXE MS
GTIN (EAN)	4050118266085
Förp.	50 items

VG M20 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden	CE
Godkännanden	EAC; ATEX
Godkännanden	
ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	43 mm	Bygghöjd (tum)	1.6929 inch
Längd	43 mm	Bygglängd (tum)	1.6929 inch
Nettovikt	46.28 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...100 °C
-----------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Allmänna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max.	12 mm	Kabeldiameter utsidan min.	3 mm
O-Ring	NBR	Skyddsklass med GWDR	IP66, IP68
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Gängstigning	1.5 mm	Halogener	Ja
Normer	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31	Nyckelbredd 1	22 mm
Nyckelbredd 2	22 mm	Skyddsklass	IP66, IP68 – 6 bar (30 min)
Kabelförskruvning	Metrisk	Grundläggande material	Mässing, förnicklad
Tätningssats	CR	Gänga (yttre)	M 20
Gängningslängd	16 mm	Anmärkning: Skyddsklass	Observera informationen i installationsanvisningarna.
Installationsanvisningar	Se montageinstruktioner	Plintinsats	Neopren

Certifikatnummer kabelförskruvning

Märkning	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX)	IMQ 11 ATEX 038 X
Certifikatnummer för kabelförskruvning (GOST)	POCC TR.05.B04161		

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	För kapslingar med en vägg tjocklek under eller lika med 3 mm (t.ex. Klippon STB-kapslingar) måste en ytterligare planpackning användas – GWDR NP. Ytterligare planpackningar medföljer.
--------------------	--

Tekniska data**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-04
ECLASS 15.0	27-14-08-04		

VG M20 EXE MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****Mässingsmuttrar, förnicklade**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M20 MS	Utförande
Art.nr.	1737000000	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 20, 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190956479	Mässing, förnicklad
Förp.	100 ST	