

SAIB-WDF-3+PE-M20-S-COD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dina kringutrustning bör matas med större effekt. Med vårt nya M12-kontaktidon är mer än 250 V och 2 A möjligt utan problem. De kompakta A-, K-, L-, S- och T-kodade M12-kontaktidonen är utformade för överföring av upp till 630 V AC eller 60 V DC och 12 A.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| Utförande | Vägggenomföring, Antal poler: 4, Kodering: S-coded, M12, 630 V |
| Art.nr. | 1460300000 |
| Typ | SAIB-WDF-3+PE-M20-S-COD |
| GTIN (EAN) | 4050118266191 |
| Förp. | 1 items |

SAIB-WDF-3+PE-M20-S-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus) | E307231 |

Mått och vikter

| | |
|-----------|--------|
| Nettovikt | 20.5 g |
|-----------|--------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

| | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Antal poler | 4 | Kodering | S-coded |
| Kontakttyta | förgylld | Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Kapslingsmaterial | Plast | Isolationsmotstånd | 108 Ω |
| Kontaktmaterial | CuZn | Ledardiameter, max. | 1.5 mm ² |
| Ledardiameter, min. | 0.14 mm ² | Nominell spänning | 630 V |
| Märkström | 12 A | Skyddsklass | IP67 |
| Stickcykler | ≥ 100 | Nedsmutningsgrad | 3 |
| Kabelförskruvning | M 20 | Märkström | 12 A |
| Skärmanslutning | Nej | Material låsring | Zinkpressgjutning |
| Temperaturområde kapsling | -40 ... +85 ° C | | |

Tekniska data allmänt

| | | | |
|--------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|
| Antal poler | 4 | Kodering | S-coded |
| Anslutningsgänga | M12 | Kontakttyta | förgylld |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning | Kapslingsmaterial | Plast |
| Isolationsmotstånd | 108 Ω | Kontaktmaterial | CuZn |
| Nominell spänning | 630 V | Märkström | 12 A |
| Skyddsklass | IP67 | Stickcykler | ≥ 100 |
| Nedsmutningsgrad | 3 | Kabelförskruvning | M 20 |
| Material låsring | Zinkpressgjutning | Temperaturområde kapsling | -40 ... +85 ° C |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002925 | ETIM 9.0 | EC002925 |
| ETIM 10.0 | EC002925 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-06 | | |

Polschema

