

**Produktillustration**

Avbildning liknande

Som tillbehör för vår stora portfölj med produkter i säkring- och kopplingsplintar erbjuder vi också lämpliga säkringar. Portföljen omfattar säkringar för enhetsskydd (minisäkring) från 5 x 20 mm till 10 x 38 mm, E 14 till E 18 säkringar samt fordonssäkring och automatiska brytare. Mätstickor för de säkringshållare avrundar hela portföljen.

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | Finsäkring, snabb, 1 A, G-Si. 6,3 x 32 |
| Art.nr.    | <a href="#">1460590000</a>             |
| Typ        | GZ 1.0A/F                              |
| GTIN (EAN) | 4050118266634                          |
| Förp.      | 10 items                               |

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |        |                 |             |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup      | 6.3 mm | Byggdjup (tum)  | 0.248 inch  |
| Höjd      | 32 mm  | Bygghöjd (tum)  | 1.2598 inch |
| Bredd     | 6.3 mm | Byggbredd (tum) | 0.248 inch  |
| Nettovikt | 2.11 g |                 |             |

## Temperaturer

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Omgivningstemperatur | -5 °C...40 °C |
|----------------------|---------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänt

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage |
|---------------------|---------------|

## Märkdata

|              |       |           |     |
|--------------|-------|-----------|-----|
| Märkspänning | 500 V | Märkström | 1 A |
|--------------|-------|-----------|-----|

## Materialdata

|         |         |
|---------|---------|
| Färgkod | ljusgrå |
|---------|---------|

## Systemparametrar

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Utförande | Säkringstillbehör |
|-----------|-------------------|

## Ytterligare tekniska data

|                     |               |               |           |
|---------------------|---------------|---------------|-----------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage | Monteringstyp | instucken |
|---------------------|---------------|---------------|-----------|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002704    | ETIM 9.0    | EC002704    |
| ETIM 10.0   | EC002704    | ECLASS 14.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-20-01 |             |             |