

## Produktillustration



Avbildning liknande

Som tillbehör för vår stora portfölj med produkter i säkring- och kopplingsplintar erbjuder vi också lämpliga säkringar. Portföljen omfattar säkringar för enhetsskydd (minisäkring) från 5 x 20 mm till 10 x 38 mm, E 14 till E 18 säkringar samt fordonssäkring och automatiska brytare. Mätstickor för de säkringshållare avrundar hela portföljen.

## Allmänna beställningsdata

Utförande	Finsäkring, snabb, 2 A, G-Si. 6,3 x 32
Art.nr.	<a href="#">1460600000</a>
Typ	GZ 2.0A/F
GTIN (EAN)	4050118266719
Förp.	10 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	6.3 mm	Byggdjup (tum)	0.248 inch
Höjd	32 mm	Bygghöjd (tum)	1.2598 inch
Bredd	6.3 mm	Byggbredd (tum)	0.248 inch
Nettovikt	2.11 g		

## Temperaturer

Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

## Märkdata

Märkspänning	500 V	Märkström	2 A
--------------	-------	-----------	-----

## Materialdata

Färgkod	ljusgrå
---------	---------

## Systemparametrar

Utförande	Säkringstillbehör
-----------	-------------------

## Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	Monteringstyp	instucken
---------------------	---------------	---------------	-----------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		