

Produktillustration



Avbildning liknande

Som tillbehör för vår stora portfölj med produkter i säkring- och kopplingsplintar erbjuder vi också lämpliga säkringar. Portföljen omfattar säkringar för enhetsskydd (minisäkring) från 5 x 20 mm till 10 x 38 mm, E 14 till E 18 säkringar samt fordonssäkring och automatiska brytare. Mätstickor för de säkringshållare avrundar hela portföljen.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Finsäkring, snabb, 10 A, G-Si. 6,3 x 32
Art.nr.	1460640000
Typ	GZ 10.0A/F
GTIN (EAN)	4050118266801
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	6.3 mm	Byggdjup (tum)	0.248 inch
Höjd	32 mm	Bygghöjd (tum)	1.2598 inch
Bredd	6.3 mm	Byggbredd (tum)	0.248 inch
Nettovikt	2.48 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Monteringsanvisning Direktmontage

Märkdata

Märkspänning	500 V	Märkström	10 A
--------------	-------	-----------	------

Materialdata

Färgkod ljusgrå

Systemparametrar

Utförande Säkringstillbehör

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	Monteringstyp	instucken
---------------------	---------------	---------------	-----------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		