


RS F20 X3 IN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Gränssnitten för redundans är utrustade med olika IEC 60603-13-kontakttdon. Detta gör att olika styrenheter kan arbeta parallellt, om än inte samtidigt, med det nya system som testas.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	1461210000
Typ	RS F20 X3 IN
GTIN (EAN)	4050118266948
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Sista orderdatum	2026-02-10T00:00:00+01:00

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	50 mm	Byggdjup (tum)	1.9685 inch
Höjd	70 mm	Bygghöjd (tum)	2.7559 inch
Bredd	40 mm	Byggbredd (tum)	1.5748 inch
Nettovikt	57 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40...60 °C	Drifttemperatur	-25...50 °C
-----------------	-------------	-----------------	-------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

Anslutningsdata

Antal poler (styrningssida)	20 poler	Jordning	Nej
Anslutning (styrsida)	3 x hankontakter enligt IEC 60603-13/DIN 41651		

Märkdata

Märkspänning	50 V AC/70 V DC	Märkström per anslutning	0.5 A
Total nominell ström	3 A		

Isolationskoordinater (EN50178)

Motsvarande	DIN EN 50178	Märkspänning	50 V AC / 70 V DC
Överspänningskategori	II	Nedsmutningsgrad	2
Isolationskontroll spänning AC	0.35 kV		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		