

VGM32-MS68 EMC 15-25SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

EMC-förskruvningar för att avskärma störfrekvenser med en skärmdämpning på upp till 100dB. Kontaktering av kabelskärmen med hjälp av en ändlös fjäderring.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Tillbehör
Art.nr.	1463730000
Typ	VGM32-MS68 EMC 15-25SET
GTIN (EAN)	4050118269888
Förp.	1 items

VGM32-MS68 EMC 15-25SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Längd	66.5 mm	Bygglängd (tum)	2.6181 inch
Nettovikt	152 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 130 °C
------------------------	-------------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Allmänna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max.	25 mm	Kabeldiameter utsidan min.	15 mm
O-Ring	NBR	Skyddsklass med GWDR	IP68
Temperaturområde för användning max.	130 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Halogener	halogenfri	Normer	EN 45545-2:2013
Nyckelbredd	36 mm	Skyddsklass	IP68 - 15 bar
Kabelförskruvning	M 32, EMV	Grundläggande material	Mässing, förnicklad
Gänga (yttre)	M 32	Gängningslängd	8 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		