

THM EL VIN 12 GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Individuell identifikation: EL

De ändlösa varianterna av MultiMark-märkning gör dem till ett ekonomiskt alternativ till konventionella skyltskenor eller specialetiketter. För varje given bredd kan höjden konfigureras exakt av programvaran för att perfekt matcha respektive märkning. En kniv används för att individuellt skära etiketterna till den angivna storleken. Perfekt för att framställa stora etiketter för funktionsblock eller kompletta plintar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	THM, Apparatmärkning, 12 x , gul
Art.nr.	1463800000
Typ	THM EL VIN 12 GE 30M
GTIN (EAN)	4050118269932
Förp.	1 ROL

THM EL VIN 12 GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	0.08 mm	Byggdjup (tum)	0.0031 inch
Höjd	12 mm	Bygghöjd (tum)	0.4724 inch
Längd	30000 mm	Bygglängd (tum)	1181.1 inch
Nettovikt	60.72 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...80 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Limma	Polyakrylatlim		
Antal per ark	1		
Märkningsmetod	Termotransfer		
Utförande	Ändlös, självhäftande		
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB		
Temperaturområde för användning max.	80 °C		
Temperaturområde för användning min.	-40 °C		
Färgkod	gul		
Halogener	Ja		
Längd	30000 mm		
Grundläggande material	Vinylfilm		
Skrivna tecken	utan		
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettrulle	
Godkännande enligt UL 969	Nej		
anpassad skrivare	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS		
Antal märkningar per kombination	1 Label reel = Device markers		
Temperaturområde för användning	-40...80 °C		
Antal per rulle	1		

Apparatmärkning

Halogener Ja

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Färgband

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Utförande
Art.nr.	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Förp.	1 ST	