

THM EL VIN 50 GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Individuell identifikation: EL

De ändlösa varianterna av MultiMark-märkning gör dem till ett ekonomiskt alternativ till konventionella skyltskenor eller specialetiketter. För varje given bredd kan höjden konfigureras exakt av programvaran för att perfekt matcha respektive märkning. En kniv används för att individuellt skära etiketterna till den angivna storleken. Perfekt för att framställa stora etiketter för funktionsblock eller kompletta plintar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	THM, Apparatmärkning, 50 x , gul
Art.nr.	1463820000
Typ	THM EL VIN 50 GE 30M
GTIN (EAN)	4050118270006
Förp.	1 ROL

THM EL VIN 50 GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	0.08 mm	Byggdjup (tum)	0.0031 inch
Höjd	50 mm	Bygghöjd (tum)	1.9685 inch
Längd	30000 mm	Bygglängd (tum)	1181.1 inch
Nettovikt	278 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...80 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Limma	Polyakrylatlim	
Antal per ark	1	
Märkningsmetod	Termotransfer	
Utförande	Ändlös, självhäftande	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	
Temperaturområde för användning max.	80 °C	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	
Färgkod	gul	
Halogener	Ja	
Längd	30000 mm	
Grundläggande material	Vinylfilm	
Skrivna tecken	utan	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettrulle
Godkännande enligt UL 969	Nej	
anpassad skrivare	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	
Antal märkningar per kombination	1 Label reel = Device markers	
Temperaturområde för användning	-40...80 °C	
Antal per rulle	1	

Apparatmärkning

Halogener Ja

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Färgband

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Utförande
Art.nr.	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Förp.	1 ST	