

SAIE-M8S-8-TL-HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktor-kablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Chassie kontakt, M8 thread, Monteringsgänga: M8, Antal poler: 8, Tråd-/kabelldängd:
Art.nr.	1467610000
Typ	SAIE-M8S-8-TL-HW
GTIN (EAN)	4050118273502
Förp.	20 items

SAIE-M8S-8-TL-HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 4.97 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel
 REACH SVHC Lead 7439-92-1
 SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Tekniska data för kabel

Antal poler 8

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	8	Kodering	ingen
Kontaktyta	förgylld	Anslutningstyp	Stift
Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad	Nominell spänning	30 V
Märkström	1.5 A	Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd
Kabelförskruvning	M 8	Kontakttyp	Hane
Temperaturområde kapsling	-25...+85 °C		

Normer

Kontaktdon Norm IEC 61076-2-104

Allmänna data

Antal poler	8	Kodering	ingen
Anslutningsgånga	M8 thread	Kontaktyta	förgylld
Anslutningstyp	Stift	Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Nominell spänning	30 V	Märkström	1.5 A
Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd	Kabelförskruvning	M 8
Märkspänning	30 V	Anslutning 1	M8
Anslutning 2	Dip soldering	Monteringsgånga	M8
Temperaturområde kapsling	-25...+85 °C	Ledarytterdiameter	-

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		

Polschema

