


**SAIE-M8B-8-TL-HW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktor-kablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Chassie kontakt, M8 thread, Monteringsgänga: M 12, Antal poler: 8, Tråd-/kabelldängd:
Art.nr.	<a href="#">1467650000</a>
Typ	SAIE-M8B-8-TL-HW
GTIN (EAN)	4050118273366
Förp.	20 items

## SAIE-M8B-8-TL-HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Nettovikt	13 g
-----------	------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Tekniska data för kabel

Antal poler	8
-------------	---

## Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	8	Kodering	ingen
Kontaktyta	förgylld	Anslutningstyp	Hylsa
Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad	Nominell spänning	30 V
Märkström	1.5 A	Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd
Kabelförskruvning	M 12	Kontakttyp	Hona
Temperaturområde kapsling	-25...+85 °C		

## Normer

Kontaktdon Norm	IEC 61076-2-104
-----------------	-----------------

## Allmänna data

Antal poler	8	Kodering	ingen
Anslutningsgंगा	M8 thread	Kontaktyta	förgylld
Anslutningstyp	Hylsa	Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Nominell spänning	30 V	Märkström	1.5 A
Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd	Kabelförskruvning	M 12
Märkspänning	30 V	Anslutning 1	M8
Anslutning 2	Dip soldering	Monteringsgंगा	M 12
Temperaturområde kapsling	-25...+85 °C	Ledarytterdiameter	-

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		

**Polschema**

