

Produktillustration



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplintar genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkoppling (plint), skruvad, silvergrå, 150 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 37.00, Isolerad: Nej, Bredd: 10 mm
Art.nr.	1469080000
Typ	WQV 50N/5/3/1
GTIN (EAN)	4050118359268
Förp.	5 items
Leveransstatus	Avanmäld
Tillgänglig till	2023-11-28T00:00:00+01:00

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	28.8 mm	Byggdjup (tum)	1.1339 inch
Höjd	84 mm	Bygghöjd (tum)	3.3071 inch
Bredd	10 mm	Byggbredd (tum)	0.3937 inch
Nettovikt	65.64 g		

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler 3 Monteringsanvisning Direktmontage

Märkdata

Märkström 150 A

Materialdata

Grundläggande material Koppar förtennad Färgkod silvergrå

Mått

Delning i mm (P) 37.00 mm

Systemparametrar

Utförande för plintar

Ytterligare tekniska data

Montagesätt skruvad Monteringsanvisning Direktmontage

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

AUX-kontakt

Med den extra anslutningen kan möjliggöra en separat spänning. Detta kan till exempel användas för nödströmsförsörjningen före huvudströmbrytaren eller helt enkelt som en extra anslutning inom applikationen.

Allmänna beställningsdata

Typ	VH 27.4/8/6.4	Utförande
Art.nr.	1967090000	W-serien, Distanshylsa
GTIN (EAN)	4032248738700	
Förp.	5 ST	