

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Crimp-Set

Allmänna beställningsdata

Utförande	Sortiment Kontaktpressningsverktyg, Pressverktyg: PZ 6 Roto L, Crimp-område, min: 0.5, färgkod: Weidmueller
Art.nr.	1470940000
Typ	SET PZ 6 ROTO L RC
GTIN (EAN)	4050118278132
Förp.	1 items
Förpackning	Plastbox

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	261 mm	Byggdjup (tum)	10.2756 inch
Höjd	57 mm	Bygghöjd (tum)	2.2441 inch
Bredd	338 mm	Byggbredd (tum)	13.3071 inch
Nettovikt	1592.8 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Sortiment

Crimp-område, max.	6 mm ²	Crimp-område, min	0.5 mm ²
Förpackning	Plastbox	Pressverktyg	PZ 6 Roto L
färgkod	Weidmueller	Antal AEH	4250 pcs.

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000181	ETIM 9.0	EC000181
ETIM 10.0	EC000181	ECLASS 14.0	21-10-01-90
ECLASS 15.0	21-10-01-90		

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Crimping tools



- Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage
- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
 - Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Typ	PZ 6 ROTO L	Utförande
Art.nr.	1444050000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 0.14mm ² , 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4050118248593	Trapetspressning
Förp.	1 ST	

löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H0,5/14 OR	Utförande
Art.nr.	0690700000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190015770	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/14 W	Utförande
Art.nr.	0462900000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190033248	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,0/14 GE	Utförande
Art.nr.	0463000000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190024697	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,5/14 R	Utförande
Art.nr.	0463100000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190065089	
Förp.	500 ST	
Typ	H2,5/15D BL	Utförande
Art.nr.	9019160000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, blå
GTIN (EAN)	4008190028732	
Förp.	500 ST	

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör


Multipackpåse



- I multipack
- Weidmüllers färgkod
- Annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H4,0/18 GR SV	Utförande
Art.nr.	9026010000	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190117382	
Förp.	250 ST	

Ledar-märkarea 6,0 mm²

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H6,0/20 SW	Utförande
Art.nr.	0533500000	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190183905	
Förp.	100 ST	

Väska



- Låda i okrossbar polypropylen-plast
- Mobil och översiktlig förvaring med minimalt platsbehov
- Med 2 stabila skjutlå
- Sortimentslådor/-boxar kan ställas högkant och kan staplas glidsäkert
- Kan delas in med insatser

Allmänna beställningsdata

Typ	KOFFER PSC4-01	Utförande
Art.nr.	9028860000	Verktyg, Sortimentlåda
GTIN (EAN)	4032248304608	
Förp.	1 ST	

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Insatser

- Låda i okrossbar polypropylen-plast
- Mobil och översiktlig förvaring med minimalt platsbehov
- Med 2 stabila skjutlå
- Sortimentslådor/-boxar kan ställas högkant och kan staplas glidsäkert
- Kan delas in med insatser

Allmänna beställningsdata

Typ	EINSATZ A8-1 CL55	Utförande
Art.nr.	9028460000	Sortiment Insatser
GTIN (EAN)	4032248310029	
Förp.	100 ST	
Typ	EINSATZ A7-1 CL55	Utförande
Art.nr.	9028450000	Sortiment Insatser
GTIN (EAN)	4032248310012	
Förp.	1 ST	