

HDC HP ABGH COVER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Den skyddande kapslingen är tillverkad av havsvattenbeständig aluminium med användning av pressgjutning. Höga krav på vatten- och dammskydd liksom särskilt hög slagtålighet är utmärkande för denna kapslingsserie. Sofistikerad tvåstegs ytbeläggning säkerställer år av tillförlitlighet.

Alla skruvar, crimpkontakter och andra yttre tillbehör är tillverkade av korrosionsbeständigt rostfritt stål.

Allmänna beställningsdata

Utförande	HDC - kapsling, Lock
Art.nr.	1473470000
Typ	HDC HP ABGH COVER
GTIN (EAN)	4050118279917
Förp.	1 items

HDC HP ABGH COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Bredd	41.3 mm	Byggbredd (tum)	1.626 inch
Diameter	55 mm	Nettovikt	121 g

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 120 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Utförande kapsling	Lock	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Färgkod	svart (liknande RAL 9005)	Yta	Pulverlack
Typ	Lock	Serie	HighPower
Halogenfri	false	Skyddsklass	IP68 när låst

Mått

Bredd 41.3 mm

Allmänna uppgifter

Färgkod	svart (liknande RAL 9005)	Yta	Pulverlack
Typ	Lock	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutning
Serie	HighPower	Packningsmaterial	EPDM

Viktig hänvisningstext

Produktinformation Beroende på den avsedda driften kan internt genererade spänningar överlappa driftspänningen och innehålla motsvarande toppspänningar. Det är absolut nödvändigt att se till att dessa toppspänningar inte överstiger märkspänningen. För användningar utanför denna specifikation, vänligen kontakta oss.

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		