

## CC-M 15/45 2X3 ST SDR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



MetalliCards finns i aluminium eller rostfritt stål för att uppfylla ett brett spektrum av märkningskrav. De krombelagda aluminiumskyltarna är ett billigt alternativ för en mängd olika applikationer, och de visar sig utmärkta i synnerhet genom den djupa kontrasten i deras flerfärgstryck. I de tekniskt krävande kemi- och processindustrierna är du på den säkra sidan när du använder rostfria MetalliCard med sina enastående beständighetsegenskaper. Dess format täcker behoven för hela systemmärkningsspektret. Vare sig det gäller små utrustnings- eller typskyltar, säkerställer de högkvalitativa märkningsprocesser. MetalliCard erbjuder även optimala installationsegenskaper. MetalliCards kan användas universellt tack vare olika fästalternativ: bindning, nitning, med skylthållare eller -skenor eller i kombination med buntband av rostfritt stål. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

## Allmänna beställningsdata

Utförande	MetalliCard, Apparatmärkning, 15 x 45 mm, Silver
Art.nr.	<a href="#">1474320000</a>
Typ	CC-M 15/45 2X3 ST SDR
GTIN (EAN)	4050118290752
Förp.	1 items

## CC-M 15/45 2X3 ST SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	0.5 mm	Byggdjup (tum)	0.0197 inch
Höjd	15 mm	Bygghöjd (tum)	0.5906 inch
Bredd	45 mm	Byggbredd (tum)	1.7716 inch
Nettovikt	2.5 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-55...130 °C
---------------------------------	--------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Utförande	jackbar, med 3,5 mm monteringshål		
Bredd	45 mm		
Temperaturområde för användning max.	130 °C		
Temperaturområde för användning min.	-55 °C		
Färgkod	Silver		
Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4301		
Skrivna tecken	Kräver M-Print PRO-fil		
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	MetalliCard	
Teckenfältets storlek	15.2 x 42.2 mm		
anpassad skrivare			
Antal märkningar per kombination	1 MetalliCard = Device markers		
Temperaturområde för användning	-55...130 °C		

## Apparitmärkning

Håldiameter	3.30 mm
-------------	---------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Exempel på användning**

