


HDC HP550 ABGH BG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Den skyddande kapslingen är tillverkad av havsvattenbeständig aluminium med användning av pressgjutning. Höga krav på vatten- och dammskydd liksom särskilt hög slagtålighet är utmärkande för denna kapslingsserie. Sofistikerad tvåstegs ytbeläggning säkerställer år av tillförlitlighet.

Alla skruvar, crimpkontakter och andra yttre tillbehör är tillverkade av korrosionsbeständigt rostfritt stål.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | HDC - kapsling, 1500 V, Skruvanslutning, Installationsstorlek: 550 |
| Art.nr. | 1475700000 |
| Typ | HDC HP550 ABGH BG |
| GTIN (EAN) | 4050118282313 |
| Förp. | 1 items |

HDC HP550 ABGH BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Djup | 80 mm | Byggdjup (tum) | 3.1496 inch |
| Höjd | 152 mm | Bygghöjd (tum) | 5.9842 inch |
| Bredd | 60 mm | Byggbredd (tum) | 2.3622 inch |
| Nettovikt | 725.26 g | | |

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 120 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a |

Allmänna data

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Anslutningstyp | Skruvanslutning | Utförande kapsling | Chassikåpa |
| Installationsstorlek | 550 | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Färgkod | svart (liknande RAL 9005) | Kapslingsmaterial | Aluminiumpressgjutgods |
| Yta | Pulverlack | Serie | HighPower |
| Märkspänning (DIN EN 61984) | 1500 V | Halogenfri | false |
| EMC-kapslingar | Ja | BG | 550 |
| Skyddsklass | IP68, i ijackat tillstånd | | |

Mått

Bredd 60 mm

Allmänna uppgifter

| | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| Anslutningstyp | Skruvanslutning | Färgkod | svart (liknande RAL 9005) |
| Yta | Pulverlack | Kapslingsmaterial | Aluminiumpressgjutning |
| Serie | HighPower | Packningsmaterial | Silikongummi |
| Kontaktmaterial | Kopparlegering | | |

Viktig hänvisningstext

Produktinformation Beroende på den avsedda driften kan internt genererade spänningar överlappa driftspänningen och innehålla motsvarande toppspänningar. Det är absolut nödvändigt att se till att dessa toppspänningar inte överstiger märkspänningen. För användningar utanför denna specifikation, vänligen kontakta oss.

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC HP550 ABGH BG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****Kapslingar**

Den skyddande kapslingen är tillverkad av havsvattenbeständig aluminium med användning av pressgjutning.

Höga krav på vatten- och dammskydd liksom särskilt hög slagåtlighet är utmärkande för denna kapslingsserie.

Sofistikerad tvåstegs ytbeläggning säkerställer år av tillförlitlighet.

Alla skruvar, crimpkontakter och andra yttre tillbehör är tillverkade av korrosionsbeständigt rostfritt stål.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------|
| Typ | HDC HP ABGH COVER | Utförande |
| Art.nr. | 1473470000 | HDC - kapsling, Lock |
| GTIN (EAN) | 4050118279917 | |
| Förp. | 1 ST | |