


H0,75/16 W BD GSP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

- Sammanlänkade ändhylsor på rulle (5 000 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, vit
Art.nr.	1476030000
Typ	H0,75/16 W BD GSP
GTIN (EAN)	4050118282955
Förp.	5000 items
Förpackning	Rulle

H0,75/16 W BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E354986

Mått och vikter

Nettovikt	0.13 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	sammanlänkad ändhylsa på rulle, färg vit	Utförande	Standard
--------------------	--	-----------	----------

Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	1.2 mm	Kontaktytans längd (L2)	10 mm
Kragdiameter (D2)	2.8 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0.25 mm
L1 i mm	16.00 mm	Ledardiameter, AWG, max	AWG 18
Metallkapseltjocklek (S1)	0.15 mm	Avisoleringslängd	12 mm
Ledardiameter	0.75 mm ²	färgkod	Weidmueller

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Ritning

