


H1,0/16 GE BD GSP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

- Sammanlänkade ändhylsor på rulle (5 000 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Utförande | Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, gul |
| Art.nr. | 1476040000 |
| Typ | H1,0/16 GE BD GSP |
| GTIN (EAN) | 4050118282917 |
| Förp. | 5000 items |
| Förpackning | Rulle |

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr. (UR) | E354986 |

Mått och vikter

| | |
|-----------|--------|
| Nettovikt | 0.14 g |
|-----------|--------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Tekniska data

| | | | |
|--------------------|--|-----------|----------|
| Artikelbeskrivning | sammanlänkad ändhylsa på rulle, färg gul | Utförande | Standard |
|--------------------|--|-----------|----------|

Ändhylsor

| | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|
| Kontaktytans diameter (D1) | 1.4 mm | Kontaktytans längd (L2) | 10 mm |
| Kragdiameter (D2) | 3 mm | Tjocklek plastkrage (S2) | 0.25 mm |
| L1 i mm | 16.00 mm | Ledardiameter, AWG, max | AWG 17 |
| Metallkapseltjocklek (S1) | 0.15 mm | Avisoleringslängd | 12 mm |
| Ledardiameter | 1 mm ² | färgkod | Weidmueller |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Ritning

