


**H2,5/16D BL BD GSP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

- Sammanlänkade ändhylsor på rulle (5 000 st)
- DIN-färgkod
- annan färgkod

**Allmänna beställningsdata**

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Utförande   | Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, blå |
| Art.nr.     | <a href="#">1476060000</a>            |
| Typ         | H2,5/16D BL BD GSP                    |
| GTIN (EAN)  | 4050118282931                         |
| Förp.       | 3000 items                            |
| Förpackning | Rulle                                 |

## H2,5/16D BL BD GSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

Godkännanden



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS                  | Uppfyllelse                  |
| UL File Number Search | <a href="#">UL-webbplats</a> |
| Certifikat nr. (UR)   | E354986                      |

## Mått och vikter

|           |       |
|-----------|-------|
| Nettovikt | 0.2 g |
|-----------|-------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Tekniska data

|                    |                                               |           |          |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|
| Artikelbeskrivning | sammanlänkade ändhylsor<br>på rulle, färg blå | Utförande | Standard |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|

## Ändhylsor

|                            |                     |                          |             |
|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| Kontaktytans diameter (D1) | 2.2 mm              | Kontaktytans längd (L2)  | 10 mm       |
| Kragdiameter (D2)          | 4.2 mm              | Tjocklek plastkrage (S2) | 0.25 mm     |
| L1 i mm                    | 16.00 mm            | Ledardiameter, AWG, max  | AWG 14      |
| Metallkapseltjocklek (S1)  | 0.15 mm             | Avisoleringslängd        | 12 mm       |
| Ledardiameter              | 2.5 mm <sup>2</sup> | färgkod                  | Weidmueller |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

### Ritning

