


**Bildliknande**

- löst förpackade i påse
- i multipackpåse (5 x 100 st.)
- ändhylsor i remsor (50 st.)
- ändhylsor i remsor på rulle (5 000 st.)
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit
Art.nr.	<a href="#">1476240000</a>
Typ	H0,75/14 W SP
GTIN (EAN)	4050118282894
Förp.	100 items

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat nr. (UR)	E354986

## Mått och vikter

Nettovikt	0.02 g
-----------	--------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa med plastkrage - färg vit	Utförande	Standard
--------------------	---------------------------------------	-----------	----------

## Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	1.2 mm	Kontaktytans längd (L2)	8 mm
Kragdiameter (D2)	2.8 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0.25 mm
L1 i mm	14.00 mm	Ledardiameter, AWG, max	AWG 18
Metallkapseltjocklek (S1)	0.15 mm	Avisoleringslängd	10 mm
Ledardiameter	0.75 mm <sup>2</sup>	färgkod	Weidmueller

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Ritning**

