


**H1,5/14D SW SP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

- Införingsträtt i polypropylen
- värmestålig upp till 105°C
- Vid behov kan införingsträtten också tillverkas i svårantändligt material

För ledare från 0,14 - 150 mm<sup>2</sup> (AWG 26-300 MCM)

Material E-Cu, galvaniskt förtennad

måttolerans enligt DIN 46228 del 4

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, svart
Art.nr.	<a href="#">1476330000</a>
Typ	H1,5/14D SW SP
GTIN (EAN)	4050118283075
Förp.	100 items

## H1,5/14D SW SP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat nr. (UR)	E354986

## Mått och vikter

Nettovikt	0.12 g
-----------	--------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa med plastkrage - färg svart	Utförande	Standard
--------------------	---	-----------	----------

## Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	1.7 mm	Kontaktytans längd (L2)	8 mm
Kragdiameter (D2)	3.5 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0.25 mm
L1 i mm	14.00 mm	Ledardiameter, AWG, max	AWG 16
Metallkapseltjocklek (S1)	0.15 mm	Avisoleringslängd	10 mm
Ledardiameter	1.5 mm <sup>2</sup>	färgkod	DIN

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Ritning**

