

Beställningar endast efter
förfrågan



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

Allmänna beställningsdata

Utförande	Automatic stripper and crimper
Art.nr.	1476920000
Typ	CA 100 - 2.5
GTIN (EAN)	4050118283754
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	420 mm	Byggdjup (tum)	16.5354 inch
Höjd	425 mm	Bygghöjd (tum)	16.7323 inch
Bredd	470 mm	Byggbredd (tum)	18.5039 inch
Nettovikt	38000 g		

Miljööverensstämmelse för produkt




RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Avisolerings/Kontaktpressningautomater

Avisoleringsområde	0,34 – 4 mm ² (~ AWG 22 – 12)	Drivning	Elektro-pneumatisk
Takttid	ca. 1,5 s	Kontaktpressning	Quadrocrimp
Ändhysarea, max.	4 mm ²	Ändhysarea, min.	0.34 mm ²
Crimplängd	6/8/10/12 mm	Förbrukningsvaror	lösa kabelskor, med plastkrage
Ändhyslängd elektroanslutning	12/14/16/18 mm	Tryckluftsanslutning	5 bar
	100-240 V / 50/65 Hz		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		



Tillbehör

Tillbehör / Reservdelar



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

Allmänna beställningsdata


Typ	SOT 1,0 CA 100-2.5	Utförande
Art.nr.	1477050000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118283877	
Förp.	1 ST	
Typ	SOT 2,5 CA 100-2.5	Utförande
Art.nr.	1477040000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118283860	
Förp.	1 ST	
Typ	URS 0.34 CA 100-2.5	Utförande
Art.nr.	1550340000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118357110	
Förp.	1 ST	
Typ	URS 4.0 CA 100-2.5	Utförande
Art.nr.	1550250000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118356946	
Förp.	1 ST	
Typ	HUEHABA 0,75 CA 100-2.5	Utförande
Art.nr.	1476900000	Tillbehör, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118283655	
Förp.	1 ST	
Typ	HUEHABA 0.5 CA 100-2.5	Utförande
Art.nr.	1476850000	Tillbehör, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118283709	
Förp.	1 ST	
Typ	HUEHABA 1,0 CA 100-2.5	Utförande
Art.nr.	1476870000	Tillbehör, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118283723	
Förp.	1 ST	
Typ	HUEHABA 1,5 CA 100-2.5	Utförande
Art.nr.	1476880000	Tillbehör, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118283587	
Förp.	1 ST	
Typ	HUEHABA 2,5 CA 100-2.5	Utförande
Art.nr.	1476890000	Tillbehör, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118283747	
Förp.	1 ST	
Typ	LIFI 1.0 CA 100-2.5	Utförande
Art.nr.	1550370000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118356878	
Förp.	1 ST	

CA 100 - 2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	LIFI 2.5 CA 100-2.5	Utförande
Art.nr.	1550350000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118356861	
Förp.	1 ST	

Tillbehör / reservdelar

- för automatisk avisolering av enskilda ledare
- Avisolering av flexibla ledare enligt DIN VDE 0295, KL. 5
- Delavisolering, isoleringen blir kvar på ledaränden
- inget verktygsbyte
- snabb och enkel inställningsmöjlighet på respektive ledardiameter
- elektrisk drivning

Allmänna beställningsdata

Typ	AIMESA V	Utförande
Art.nr.	9050180000	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4008190343378	
Förp.	1 ST	