

KSPMH M32 SSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | KSPMH (Klippon blindpropp, typ MH), Låspropp, Rak, M 32, 16 mm, Rostfritt stål 1.4404 (316 L) |
| Art.nr. | 1477890000 |
| Typ | KSPMH M32 SSC |
| GTIN (EAN) | 4050118285901 |
| Förp. | 10 items |

KSPMH M32 SSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-------------------|---------|-------------------|-------------|
| Höjd | 21.5 mm | Bygghöjd (tum) | 0.8465 inch |
| Längd | 21 mm | Bygglängd (tum) | 0.8268 inch |
| Diameter | 32 mm | Väggjocklek, min. | 0.5 mm |
| Väggjocklek, max. | 15 mm | Nettovikt | 142.9 g |

Temperaturer

Drifttemperatur -60 °C...200 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| O-Ring | Silikon | Åtdragningsmoment | 10 Nm |
| Silikon | Ja | Ytterdiameter | 37.5 mm |
| Temperaturområde för användning max. | 200 °C | Temperaturområde för användning min. | -60 °C |
| Halogener | halogenfri | Normer | EN 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7 |
| Slagtålighet | 7 J ATEX-Version | Skyddsklass | IP66, IP68 (100 m / 168 h) |
| Grundläggande material | Rostfritt stål 1.4404 (316 L) | Tätningring diameter | 32.00 mm |
| Gänga (yttre) | M 32 | Gängningslängd | 16 mm |
| Vattendjup | 100 m | Anmärkning: Skyddsklass | <ul style="list-style-type: none"> • Alla metrisk blindproppar har en gängstigning på 1,5 mm. • I Ex nR-applikationer måste KSPMH förses med en ytterligare tätning. • För att erhålla den specificerade IP-klassningen måste det genomgående hålet uppfylla föreskrifterna enligt EN 50262 tabell 1 och det bör vara möjligt att säkra blindproppen på ett lämpligt sätt. • En bruksanvisning medföljer varje blindpropp; denna måste läsas före installation. • Blindpropparna måste installeras enligt specifikationerna i bruksanvisningen. • Vid installation av KSPMH måste det minimala antalet engagerade gängvarv i enlighet med normen EN/IEC 60079-1, avsnitt 5.3 iakttas. • Med |

Tekniska data

NEC/CEC-applikationer måste det säkerställas att innergången hos den anslutna enhet, i vilken blindpropparna skruvas, visar åtminstone 8 helt engagerade gängvarv. • Om KSPMH-blindproppar införs i anslutna icke-metalliska Ex e-enheter, måste de anslutas till systemets jordkrets.

| | |
|------------------|---------|
| Skyddsklass (UL) | Type 4X |
|------------------|---------|

Certifikatnummer kabelförskruvning

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| Märkning | Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db | Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX) | SIRA 09ATEX1320X or CML 19ATEX1089X |
| Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEX) | IECEX SIR 09.0131X or IECEX CML 19.0022X | DEF Villkor för godkännande | ATEX, IECEX |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 |
| ETIM 10.0 | EC000451 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |

KSPMH M32 SSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SKMU M32 MS | Utförande |
| Art.nr. | 1737020000 | SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 32, 4 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190956493 | Mässing, förnicklad |
| Förp. | 100 ST | |

Plantätning i nylon - KSWN



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KSWN M32 | Utförande |
| Art.nr. | 1076650000 | KSWN (plantätning - nylon), Tätningsring, M 32, Nylon 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248838691 | |
| Förp. | 25 ST | |