

DMS PRO SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Endast för Europa



Weidmüllers elektriska skruvdragare är ergonomiskt utformade och är därför idealiska enhandsverktyg. De underlättar ett ergonomi rätt arbete i alla monteringsriktningar. Därutöver förfogar de över en automatisk vridmomentsbegränsning och en hög repeteringsnoggrannhet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Mounting tool
Art.nr.	1479090000
Typ	DMS PRO SET
GTIN (EAN)	4050118286786
Förp.	1 items

DMS PRO SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	261 mm	Byggdjup (tum)	10.2756 inch
Höjd	261 mm	Bygghöjd (tum)	10.2756 inch
Bredd	338 mm	Byggbredd (tum)	13.3071 inch
Längd	46 mm	Bygglängd (tum)	1.811 inch
Nettovikt	2278 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Elektriskt momentskruvdragare med 1/4" fäste
--------------------	----------------------------------------------

EI-skruvdragare

Laddningsaggr. - utgång	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	Laddningsaggr. - ingång	AC 220-240V~50-60Hz 30W
Tomgångsvarvtal	200 u. 600 min-1	Nominell spänning	3.6 V
Bitshållare	1/4" DIN 3126 form E6,3	inchtdragningsmoment, max.	15 Nm
inchtdragningsmoment, min.	3 Nm	Uppladdningsbara batterier	Li-jon-batteri
Akkumulator spänning	3.6 V		

Skruvverktyg

inchtdragningsmoment, max.	15 Nm	inchtdragningsmoment, min.	3 Nm
----------------------------	-------	----------------------------	------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ETIM 10.0	EC001395	ECLASS 14.0	21-05-08-90
ECLASS 15.0	21-05-08-90		


Exempel på användning



Exempel på användning



Exempel på användning



Tillbehör

Bits E 6,3 - Slits

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3) Krysspår-Bits DIN 5264, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126



Allmänna beställningsdata

Typ	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Utförande
Art.nr.	9024000000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190852634	
Förp.	5 ST	
Typ	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Utförande
Art.nr.	9024020000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190852627	
Förp.	5 ST	
Typ	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Utförande
Art.nr.	9024030000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190852658	
Förp.	5 ST	
Typ	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Utförande
Art.nr.	9024040000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190852665	
Förp.	5 ST	

Bits E6,3 - Kryss Phillips / Recess

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3) Krysspårs-Bits Typ Phillips-Recess PH/DIN 5260, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126



Allmänna beställningsdata

Typ	BIT E6,3 PH1X70	Utförande
Art.nr.	9024080000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190870744	
Förp.	5 ST	
Typ	BIT E6,3 PH2X70	Utförande
Art.nr.	9024090000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190870720	
Förp.	5 ST	

Tillbehör

Bits E6,3 - Kryss Pozidriv / Supadriv

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3) Krysspårs-Bits Typ Pozidriv PZ/ DIN 5262, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126



Allmänna beställningsdata

Typ	BIT E6,3 PZ1X70	Utförande
Art.nr.	9024100000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190870713	
Förp.	5 ST	
Typ	BIT E6,3 PZ2X70	Utförande
Art.nr.	9024110000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190870706	
Förp.	5 ST	

Bits E 6,3 - Slits

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3) Krysspår-Bits DIN 5264, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126



Allmänna beställningsdata

Typ	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39	Utförande
Art.nr.	9025590000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190151935	
Förp.	10 ST	
Typ	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Utförande
Art.nr.	9202750000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4032248504725	
Förp.	5 ST	
Typ	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Utförande
Art.nr.	9202740000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4032248504718	
Förp.	5 ST	

DMS PRO SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Bits-Sortiment E6,3

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3)



Allmänna beställningsdata

Typ	BIT-BOX WI DMS 3	Utförande
Art.nr.	9024970000	Tillbehör, Montageverktyg
GTIN (EAN)	4032248068067	
Förp.	1 ST	

DMS PRO



Weidmüllers elektriska skruvdragare är ergonomiskt utformade och är därför idealiska enhandsverktyg. De underlättar ett ergonomi rätt arbete i alla monteringsriktningar. Därutöver förfogar de över en automatisk vridmomentsbegränsning och en hög repetering.

Allmänna beställningsdata

Typ	AKKU DMS PRO	Utförande
Art.nr.	1479110000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4050118348712	
Förp.	1 ST	
Typ	DMS PRO	Utförande
Art.nr.	1479120000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4050118287011	
Förp.	1 ST	

DMS 3



Weidmüllers elektriska skruvdragare är ergonomiskt utformade och är därför idealiska enhandsverktyg. De underlättar ett ergonomi rätt arbete i alla monteringsriktningar. Därutöver förfogar de över en automatisk vridmomentsbegränsning och en hög repetering.

DMS PRO SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****Allmänna beställningsdata**

Typ	LG DMS PRO/ DMS 3	Utförande
Art.nr.	9007460000	DMS 3, 90 % vid 3x 500 V AC / > 91 % vid 3 x 400 V AC
GTIN (EAN)	4008190404970	
Förp.	1 ST	