

AKKU DMS PRO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Endast för Europa

Weidmüllers elektriska skruvdragare är ergonomiskt utformade och är därför idealiska enhandsverktyg. De underlättar ett ergonomi rätt arbete i alla monteringsriktningar. Därutöver förfogar de över en automatisk vridmomentsbegränsning och en hög repeteringsnoggrannhet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Mounting tool
Art.nr.	1479110000
Typ	AKKU DMS PRO
GTIN (EAN)	4050118348712
Förp.	1 items

AKKU DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	70 g
-----------	------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Batteri till DMS PRO
--------------------	----------------------

El-skruvdragare

Laddningsaggr. - utgång	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	Laddningsaggr. - ingång	AC 220-240V~50-60Hz 30W
Tomgångsvarvtal	200 u. 600 min-1	Nominell spänning	3.6 V
Bitshållare	1/4" DIN 3126 form E6,3	Uppladdningsbara batterier	Li-jon-batteri
Akkumulator spänning	3.6 V	Max. kopplingsmoment	3 Nm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001199	ETIM 9.0	EC001199
ETIM 10.0	EC001199	ECLASS 14.0	21-05-29-02
ECLASS 15.0	21-05-29-02		