

CMA-22-500-5A-5VA-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Använd inte produkten för
nya utvecklingar



Avbildning liknande

Strömomvandlare med stickkontakt

Strömomvandlare med stickkontakt används överallt där stora strömmar uppåt till 5 000 A behöver mätas och bearbetas. Våra strömomvandlare med stickkontakt matar sekundära strömmar på 1 A eller 5 A. Weidmüller erbjuder även en kompakt strömomvandlare med låg effekt för omvandling av strömmar på upp till 600 och spänningar på upp till 333 mV.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Primärström: 500 A, Sekundärström max.: 5 A, Load: 5 VA, noggrannhetsklass: 0,5
Art.nr.	1482220000
Typ	CMA-22-500-5A-5VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118291254
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2023-12-31T00:00:00+01:00
Alternativ produkt	CMA-31-500-5A-5VA-0,5

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	75.5 mm	Byggdjup (tum)	2.9724 inch
Höjd	35 mm	Bygghöjd (tum)	1.378 inch
Bredd	61 mm	Byggbredd (tum)	2.4016 inch
Nettovikt	286 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...70 °C	Drifttemperatur	-5 °C...50 °C
Varaktig drifttemperatur, min.	-5 °C	Varaktig drifttemperatur, max.	50 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Elektriska attribut

noggrannhetsklass	0,5	Sekundärström	0...5 A
Primär ledartemperatur	70 °C	Load	5 VA
Primärström	500 A		

Mått spänningsförande ledare

Typ av ledare	Endast isolerad ledare	Rundledare	25.00 mm
Skena	20 x 20 mm	Installationsplats	För inomhusbruk

Isolationskoordination

Standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	noggrannhetsklass	0,5
----------	--------------------------------------	-------------------	-----

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

Ritningar

