

CC-M 10/30 2X2.5 AL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



MetalliCards finns i aluminium eller rostfritt stål för att uppfylla ett brett spektrum av märkningskrav. De krombelagda aluminiumskyltarna är ett billigt alternativ för en mängd olika applikationer, och de visar sig utmärkta i synnerhet genom den djupa kontrasten i deras flerfärgstryck. I de tekniskt krävande kemi- och processindustrierna är du på den säkra sidan när du använder rostfria MetalliCard med sina enastående beständighetsegenskaper. Dess format täcker behoven för hela systemmärkningsspektret. Vare sig det gäller små utrustnings- eller typskyltar, säkerställer de högkvalitativa märkningsprocesser. MetalliCard erbjuder även optimala installationsegenskaper. MetalliCards kan användas universellt tack vare olika fästalternativ: bindning, nitning, med skylthållare eller -skenor eller i kombination med buntband av rostfritt stål. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

Allmänna beställningsdata

Utförande	MetalliCard, Apparatmärkning, 10 x 30 mm, Silver
Art.nr.	1483780000
Typ	CC-M 10/30 2X2.5 AL
GTIN (EAN)	4050118292862
Förp.	200 items

CC-M 10/30 2X2.5 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	0.5 mm	Byggdjup (tum)	0.0197 inch
Höjd	10 mm	Bygghöjd (tum)	0.3937 inch
Bredd	30 mm	Byggbredd (tum)	1.1811 inch
Nettovikt	0.4 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -55...130 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Bredd	30 mm
Temperaturområde för användning max.	130 °C
Temperaturområde för användning min.	-55 °C
Färgkod	Silver
Grundläggande material	Anodiserat aluminium
Skrivna tecken	utan
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform MetalliCard
Teckenfältets storlek	10.2 x 22.5 mm
Rekommenderade tillverkare	Energi, Process anpassad skrivare
Antal märkningar per kombination	1 MetalliCard = Device markers
Temperaturområde för användning	-55...130 °C

Apparatmärkning

Håldiameter 2.50 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

CC-M 10/30 2X2.5 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

Exempel på användning



CC-M 10/30 2X2.5 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Kompletterande produkter



Allmänna beställningsdata

Typ	INLAY CC-M 10/30	Utförande
Art.nr.	1483770000	
GTIN (EAN)	4050118293081	
Förp.	1 ST	
Typ	PRIMER CC-M	Utförande
Art.nr.	2068020000	
GTIN (EAN)	4050118416534	
Förp.	100 ST	