


## UR20-PK-1394420000-SP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Allmänna beställningsdata

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Utförande  | Replacement part           |
| Art.nr.    | <a href="#">1483980000</a> |
| Typ        | UR20-PK-1394420000-SP      |
| GTIN (EAN) | 4050118293647              |
| Förp.      | 5 items                    |

**Tekniska data**

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Mått och vikter**

Nettovikt 27.6 g

**Miljööverensstämmelse för produkt**

|                             |                                |                  |  |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|--|
| RoHS-kompatibilitetsstatus  | Kompatibel utan undantag       |                  |  |
| REACH SVHC                  | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |                  |  |
| Produktens koldioxidavtryck | Vagga till grind               | 0.395 kg CO2 eq. |  |

**Klassificeringar**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001583    | ETIM 9.0    | EC001583    |
| ETIM 10.0   | EC001583    | ECLASS 14.0 | 27-24-26-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-26-92 |             |             |