


FP MONO LED DC SA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Energieeffektiv nödbelysning med lång livslängd

- som utvecklats och som ska användas i enlighet med DIN EN 60598-2-22
- LED-lampa för tuffa omgivningsförhållanden (stötar och vibrationer, temperaturområde)
- högre energieffektivitet och längre livslängd än lysrör
- Kan användas över hela världen tack vare multispänningsingången (20 V...60 VDC)
- hög brandskyddsklass V0
- Strålriktning mot ena sidan
- 5W effektVarianter
- Jackbar med kraftigt kontaktdon och rund anslutning
- Förkonfektionerad 2,5 mm²

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	1488520000
Typ	FP MONO LED DC SA
GTIN (EAN)	4050118298666

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E345151

Mått och vikter

Djup	208 mm	Byggdjup (tum)	8.189 inch
Höjd	55 mm	Bygghöjd (tum)	2.1654 inch
Bredd	104 mm	Byggbredd (tum)	4.0945 inch
Längd	208 mm	Bygglängd (tum)	8.189 inch
Nettovikt	602 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Drifttemperatur	-40 °C...55 °C
Fuktighet	92 % @ 25 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	cfe9d4bf-2d88-4e4b-aa73-fe200a7615a0

Allmänna uppgifter

Ledningstyp	Heluwind WK 103w-Torsion 2x2,5 mm ²	Silikon	Nej
Anslutningstyp	öppen ledningsände/ längd 2 m	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Halogener	ja (ledning PVC)	Monteringstyp	Skruvmontering
Nominell spänning	24 V	Skyddsklass	IP54
Överspänningskategori	II	Nedsmuttningsgrad	2
Isolationsspänning	< 500 V (kapsling/PE)	Inbyggnadsläge, monteringsanvisning	godtycklig
Skyddsklass	II	Amplitud avlänkning	1.5 mm (2-9 Hz)
Hållfasthet mot vibration EN 60721-3	Class 3M3 sinusformig, stationär	Hållfasthet mot stötar EN 60721-3	Klass 3M3 portabel
Ljusström	393 lm	Anslutningsarea, max.	2.5 mm ²
Anslutningsarea, min.	0.5 mm ²	Altitud	≤ 3000 m
Förkonfektionerat kontaktdon, area	2.5 mm ²	Kortslutningsskydd	Ja, intern
Ljutfärg (CCT)	Cool White, 6000K, 6000K	Amplitudacceleration	5 m/s ² (@ 9-200 Hz)
Livslängd för LED	> 50.000 h	LED-modulens form	Övrigt
Verkningsgradsklass (enligt EU-direktiv nr. 874/2012)	Not required	Ljustyrka	6000 cd
Toppacceleration, Typ L	70 m/s ²		

Dimensionsdata enligt IEC 60598-1

Märkeffekt	5 W	Märkström	0.2 A
Ingångsspänningsområde DC	20...60 V DC		

FP MONO LED DC SA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

