

FP MONO LED DC HQ8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Energieeffektiv nödbelysning med lång livslängd

- som utvecklats och som ska användas i enlighet med DIN EN 60598-2-22
- LED-lampa för tuffa omgivningsförhållanden (stötar och vibrationer, temperaturområde)
- högre energieffektivitet och längre livslängd än lysrör
- Kan användas över hela världen tack vare multispänningsingången (20 V...60 VDC)
- hög brandskyddsklass V0
- Strålriktning mot ena sidan
- 5W effektVarianter
- Jackbar med kraftigt kontaktdon och rund anslutning
- Förkonfektionerad 2,5 mm²

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	1488530000
Typ	FP MONO LED DC HQ8
GTIN (EAN)	4050118298574

FP MONO LED DC HQ8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E345151

Mått och vikter

Höjd	68 mm	Bygghöjd (tum)	2.6772 inch
Bredd	104 mm	Byggbredd (tum)	4.0945 inch
Längd	271 mm	Bygglängd (tum)	10.6693 inch
Nettovikt	662 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Fuktighet	92 % @ 25 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	048adba1-9e6f-4bf5-8980-8234bd304d7a

Allmänna uppgifter

Silikon	Nej	Anslutningstyp	Plug-in-anslutning med fast antal poler, HQ 8
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Halogener	Nej
Skyddsklass	IP54	Överspänningskategori	II
Nedsmutsningsgrad	2	Isolationsspänning	< 500 V (kapsling/PE)
Inbyggnadsläge, monteringsanvisning	godtycklig	Skyddsklass	II
Amplitud avlänkning	1.5 mm (2-9 Hz)	Hållfasthet mot vibration EN 60721-3	Class 3M3 sinusformig, stationär
Hållfasthet mot stötar EN 60721-3	Klass 3M3 portabel	Ljusström	393 lm
Anslutningsarea, max.	2.5 mm ²	Anslutningsarea, min.	0.5 mm ²
Altitud	≤ 3000 m	Kortslutningsskydd	Ja, intern
Ljuskälla (CCT)	Cool White, 6000K, 6000K	Amplitudacceleration	5 m/s ² (@ 9-200 Hz)
Livslängd för LED	> 50.000 h	LED-modulens form	Övrigt
Verkningsgradsklass (enligt EU-direktiv nr. 874/2012)	A	Toppacceleration, Typ L	70 m/s ²

Dimensionsdata enligt IEC 60598-1

Märkeffekt	5 W	ingångsspänning	21,6 V ... 144 V DC / skyddad mot omvänd polaritet
Ingångsspänningsområde DC	24...120 V DC		

FP MONO LED DC HQ8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC001959	ETIM 9.0	EC001959
ETIM 10.0	EC001959	ECLASS 14.0	27-11-06-40
ECLASS 15.0	27-11-06-40		