



Isolerad gaffelkabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning

#### Allmänna beställningsdata

|            |                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande  | Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| Art.nr.    | <a href="#">1491280000</a>                                                                                    |
| Typ        | KQIG-M5/-6                                                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4050118301311                                                                                                 |
| Förp.      | 100 items                                                                                                     |

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |       |
|-----------|-------|
| Nettovikt | 1.8 g |
|-----------|-------|

## Miljööverensstämmelse för produkt


|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Anslutning

|                              |                   |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| Ledardiameter, max.          | 6 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, min.          | 4 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter                | 6 mm <sup>2</sup> | Isolering                    | finns             |
| Material/plaster             | PC                | Hål                          | C 5               |
| Märkningsfärg                | gul               | Innerdiameter för skaft (d1) | 3.6 mm            |
| Ytterdiameter för skaft (d3) | 10 mm             | Anslutningslängd (l)         | 22 mm             |
| Innerdiameter för fläns (d2) | 5.3 mm            | Innerdiameter för krage (d4) | 6.4 mm            |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 |             |             |



## Tillbehör

## Crimping tools



Pressverktyg för isolerade skarvhylsor  
Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor  
och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | CTI 6                      | Utförande                                                       |
| Art.nr.    | <a href="#">9006120000</a> | Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm², 6mm²,         |
| GTIN (EAN) | 4008190044527              | Ovalcrimpning, Dubbelcrimp                                      |
| Förp.      | 1 ST                       |                                                                 |
| Typ        | CTI 6 G                    | Utförande                                                       |
| Art.nr.    | <a href="#">9202850000</a> | Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248517855              | 0.5mm², 6mm², Ovalcrimpning, Parallellcrimp                     |
| Förp.      | 1 ST                       |                                                                 |