

**KQIG-M10/-6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Isolerad gaffelkabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning

**Allmänna beställningsdata**

|            |   |
|------------|---|
| Utförande  | Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| Art.nr.    | <a href="#">1491320000</a>  |
| Typ        | KQIG-M10/-6   |
| GTIN (EAN) | 4050118301199   |
| Förp.      | 100 items   |

## Tekniska data

### Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

### Mått och vikter

|           |        |
|-----------|--------|
| Nettovikt | 2.98 g |
|-----------|--------|

### Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

### Anslutning

|                              |                   |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| Ledardiameter, max.          | 6 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, min.          | 4 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter                | 6 mm <sup>2</sup> | Isolering                    | finns             |
| Material/plaster             | PC                | Hål                          | C 10              |
| Märkningsfärg                | gul               | Innerdiameter för skaft (d1) | 3.6 mm            |
| Ytterdiameter för skaft (d3) | 18 mm             | Anslutningslängd (l)         | 28 mm             |
| Innerdiameter för fläns (d2) | 10.5 mm           | Innerdiameter för krage (d4) | 6.4 mm            |

### Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 |             |             |

Ritningar



## Crimping tools



Pressverktyg för isolerade skarvhylsor  
Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor  
och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | CTI 6                      | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">9006120000</a> | Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , |
| GTIN (EAN) | 4008190044527              | Ovalcrimpning, Dubbelcrimp  |
| Förp.      | 1 ST                       |   |
| Typ        | CTI 6 G                    | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">9202850000</a> | Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning,                   |
| GTIN (EAN) | 4032248517855              | 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovalcrimpning, Parallellcrimp             |
| Förp.      | 1 ST                       |   |