


VSRI/0,1-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Isolerad kabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning, med undantag för skarv-hylsa

Allmänna beställningsdata

Utförande	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0.14 mm ² - 0.5 mm ² , gul
Art.nr.	1491490000
Typ	VSRI/0,1-0,5
GTIN (EAN)	4050118301533
Förp.	50 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	0.52 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Anslutning

Ledardiameter, max.	0.5 mm ²	Ledardiameter, min.	0.14 mm ²
Isolering	helisolerad	Material/plaster	Polyolefin
Bygglängd 1 (I1)	24.5 mm	Märkningsfärg	gul
Innerdiameter för skaft (d1)	1.4 mm	Bygglängd 2 (I2)	11.5 mm
Innerdiameter för krage (d4)	3.1 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

