

VFSKHV/0,5-1,0/285**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Hel isolerade flatstiftshylsor av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Utförande	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² , röd
Art.nr.	1491860000
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/285
GTIN (EAN)	4050118301915
Förp.	100 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	0.69 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbbfeb1b3

Anslutning

Ledardiameter, max.	1 mm ²	Ledardiameter, min.	0.5 mm ²
Ledardiameter	1 mm ²	Isolering	helisolerad
Material/plaster	PVC	Bygglängd 1 (I1)	19.2 mm
Märkningsfärg	röd	Kontaktbredd (d2)	2.8 mm
Kontaktthet (d3)	0.5 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ETIM 10.0	EC000516	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		



Crimping tools



Pressverktyg för isolerade skarvhylsor
 Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor
 och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

Allmänna beställningsdata

Typ	HTI 15	Utförande
Art.nr.	9014400000	Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning,
GTIN (EAN)	4008190159412	0.5mm ² , 2.5mm ² , Dubbelcrimp
Förp.	1 ST	
Typ	CTI 6	Utförande
Art.nr.	9006120000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm ² , 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovalcrimpning, Dubbelcrimp
Förp.	1 ST	
Typ	CTI 6 G	Utförande
Art.nr.	9202850000	Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm ² , 6mm ² , Ovalcrimpning, Parallellcrimp
Förp.	1 ST	