


**VRSTI/1,5-2,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Isolerade rundstift av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

**Allmänna beställningsdata**

|                  |   |
|------------------|---|
| Utförande        | Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , blå |
| Art.nr.          | <a href="#">1492050000</a>  |
| Typ              | VRSTI/ 1,5-2,5  |
| GTIN (EAN)       | 4050118301861   |
| Förp.            | 100 items   |
| Leveransstatus   | Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.  |
| Sista orderdatum | 2026-03-31T00:00:00+02:00   |

## Tekniska data

### Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

### Mått och vikter

|           |        |
|-----------|--------|
| Nettovikt | 1.08 g |
|-----------|--------|

### Miljööverensstämmelse för produkt


|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus          | Kompatibel med undantag              |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                          | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                | 7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbbfeb1b3 |

### Anslutning

|                     |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ledardiameter, max. | 2.5 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, min. | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter       | 2.5 mm <sup>2</sup> | Isolering           | finns               |
| Material/plaster    | PVC                 | Bygglängd 1 (I1)    | 21.2 mm             |
| Märkningsfärg       | blå                 | Bygglängd 2 (I2)    | 8.5 mm              |
| Ø hane/hona         | 5 mm                |                     |                     |

### Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 |             |             |



## Crimping tools



Pressverktyg för isolerade skarvhylsor  
Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor  
och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | HTI 15                     | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">9014400000</a> | Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning,                   |
| GTIN (EAN) | 4008190159412              | 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Dubbelcrimp                             |
| Förp.      | 1 ST                       |   |
| Typ        | CTI 6                      | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">9006120000</a> | Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , |
| GTIN (EAN) | 4008190044527              | Ovalcrimpning, Dubbelcrimp  |
| Förp.      | 1 ST                       |   |
| Typ        | CTI 6 G                    | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">9202850000</a> | Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning,                   |
| GTIN (EAN) | 4032248517855              | 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovalcrimpning, Parallellcrimp             |
| Förp.      | 1 ST                       |   |