

**KQI-M3/-0,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Isolerad kabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning, med undantag för skarvhylsa

**Allmänna beställningsdata**

|                  |   |
|------------------|---|
| Utförande        | Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Art.nr.          | <a href="#">1492 100000</a>   |
| Typ              | KQI-M3/-0,5   |
| GTIN (EAN)       | 4050118302011   |
| Förp.            | 100 items   |
| Leveransstatus   | Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.  |
| Tillgänglig till | 2026-03-31T00:00:00+02:00   |

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |        |
|-----------|--------|
| Nettovikt | 0.24 g |
|-----------|--------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |


## Anslutning

|                              |                     |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Ledardiameter, max.          | 0.5 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, min.          | 0.1 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter                | 0.5 mm <sup>2</sup> | Isolering                    | finns               |
| Material/plaster             | PA                  | Hål                          | M 3                 |
| Märkningsfärg                | gul                 | Innerdiameter för skaft (d1) | 1 mm                |
| Ytterdiameter för skaft (d3) | 5 mm                | Anslutningslängd (l)         | 14 mm               |
| Innerdiameter för fläns (d2) | 3.2 mm              | Innerdiameter för krage (d4) | 2.3 mm              |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 |             |             |

**Ritningar**



## Crimping tools



Pressverktyg för isolerade skarvhylsor  
Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor  
och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | HTI 15                     | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">9014400000</a> | Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning,                   |
| GTIN (EAN) | 4008190159412              | 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Dubbelcrimp                             |
| Förp.      | 1 ST                       |   |
| Typ        | CTI 6                      | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">9006120000</a> | Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , |
| GTIN (EAN) | 4008190044527              | Ovalcrimpning, Dubbelcrimp  |
| Förp.      | 1 ST                       |   |
| Typ        | CTI 6 G                    | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">9202850000</a> | Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning,                   |
| GTIN (EAN) | 4032248517855              | 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovalcrimpning, Parallellcrimp             |
| Förp.      | 1 ST                       |   |