

KQIG-M4/-2,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Isolerad gaffelkabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² |
| Art.nr. | 1492630000 |
| Typ | KQIG-M4/-2,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118302424 |
| Förp. | 100 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | |
|-----------|--------|
| Nettovikt | 0.91 g |
|-----------|--------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Anslutning

| | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Ledardiameter, max. | 2.5 mm ² | Ledardiameter, min. | 1.5 mm ² |
| Ledardiameter | 2.5 mm ² | Isolering | finns |
| Material/plaster | PC | Hål | C 4 |
| Märkningsfärg | blå | Innerdiameter för skaft (d1) | 2.3 mm |
| Ytterdiameter för skaft (d3) | 8 mm | Anslutningslängd (l) | 18 mm |
| Innerdiameter för fläns (d2) | 4.3 mm | Innerdiameter för krage (d4) | 4.5 mm |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 | | |

KQIG-M4/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Crimping tools



Pressverktyg för isolerade skarvhylsor
Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor
och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HTI 15 | Utförande |
| Art.nr. | 9014400000 | Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | 0.5mm ² , 2.5mm ² , Dubbelcrimp |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | CTI 6 | Utförande |
| Art.nr. | 9006120000 | Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm ² , 6mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | Ovalcrimpning, Dubbelcrimp |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | CTI 6 G | Utförande |
| Art.nr. | 9202850000 | Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | 0.5mm ² , 6mm ² , Ovalcrimpning, Parallellcrimp |
| Förp. | 1 ST | |