


KQN-M12/-2,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Flatstiftsanslutningar, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| Art.nr. | 1493940000 |
| Typ | KQN-M12/-2,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118303834 |
| Förp. | 100 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | |
|-----------|-------|
| Nettovikt | 1.5 g |
|-----------|-------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |


Anslutning

| | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Ledardiameter, max. | 2.5 mm ² | Ledardiameter, min. | 1.5 mm ² |
| Isolering | finns ej | Hål | M 12 |
| Innerdiameter för skaft (d1) | 2.3 mm | Ytterdiameter för skaft (d3) | 18 mm |
| Skaftlängd (a) | 5 mm | Anslutningslängd (l) | 20 mm |
| Innerdiameter för fläns (d2) | 13 mm | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 | | |

Ritningar



Crimping tools

Pressverktyg för oisolerad skarvhylsa
rullade kabelskor, rörkabelskor, stiftkabelskor, parallell-
och seriekontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HTN 21 | Utförande |
| Art.nr. | 9014610000 | Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm ² , 6mm ² , Indent- |
| GTIN (EAN) | 4008190152734 | crimptång |
| Förp. | 1 ST | |