


KQN-M8/-6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



The use of insulated connectors guarantees users consistent electrical connection quality in the long term.

- Wide range of insulated and non-insulated cable lugs and connectors
- Tubular cable lugs according to current market standards (Euroseries)
- Compression cable lugs acc. to DIN 46235
- Sheet metal cable lugs acc. to DIN 46234
- Insulated ring cable lugs to DIN 46237
- Insulated pin cable lugs to DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Utförande	Flatstiftsanslutningar, 4 mm ² - 6 mm ²
Art.nr.	1493980000
Typ	KQN-M8/-6
GTIN (EAN)	4050118303674
Förp.	100 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	2.12 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt


RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Anslutning

Ledardiameter, max.	6 mm ²	Ledardiameter, min.	4 mm ²
Isolering	finns ej	Hål	M8
Innerdiameter för skaft (d1)	3.6 mm	Ytterdiameter för skaft (d3)	14 mm
Skaftlängd (a)	6 mm	Anslutningslängd (l)	19 mm
Innerdiameter för fläns (d2)	8.4 mm		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-12
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-12
ECLASS 11.0	27-40-02-12	ECLASS 12.0	27-40-02-12
ECLASS 13.0	27-40-02-12	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		



Tillbehör

Crimping tools



Crimping tools for non-insulated connectors

Rolled cable lugs, tubular cable lugs, terminal pins, parallel and serial connectors

- Ratchet guarantees precise crimping
- Release option in the event of incorrect operation

Allmänna beställningsdata

Typ	HTN 21	Utförande
Art.nr.	9014610000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm², 6mm², Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4008190152734	
Förp.	1 ST	

Verktyg



Crimping tools for cable lugs, connectors and wire-end ferrules with interchangeable inserts

- extremely fast processing thanks to hydraulic support
- large processing range up to 300 mm²
- 270° revolving quick-action crimping head
- automatic pressure limitation and monitoring via pressure sensor
- electronic control and monitoring of the crimping process
- Saving of all crimping cycles and error messages to internal memory
- Reading of all cycles and error messages via USB
- Li-ion rechargeable battery with charge status indicator: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	EPG 45	Utförande
Art.nr.	1500830000	Crimpverktyg, 6mm², 150mm², Sexkantig crimptång, WM-Crimp, Indent-crimptång, Trapetspressning, Ovalcrimpning
GTIN (EAN)	4050118309317	
Förp.	1 ST	
Typ	EPG 60	Utförande
Art.nr.	2453810000	Pressverktyg, Verktyg, Crimpverktyg, 6mm², 300mm², Sexkantig crimptång, WM-Crimp, Indent-crimptång, Trapetspressning, Ovalcrimpning
GTIN (EAN)	4050118468434	
Förp.	1 ST	
Typ	HPG 60	Utförande
Art.nr.	2453820000	6mm², 300mm², Sexkantig crimptång, WM-Crimp, Indent-crimptång, Trapetspressning, Ovalcrimpning
GTIN (EAN)	4050118468427	
Förp.	1 ST	
Typ	APG 80	Utförande
Art.nr.	1502390000	6mm², 400mm²
GTIN (EAN)	4050118310627	
Förp.	1 ST	