

KRN-M4/-4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Utförande	Flatstiftsanslutningar, 4 mm ² , 4 mm ² - 4 mm ²
Art.nr.	1495130000
Typ	KRN-M4/-4
GTIN (EAN)	4050118304831
Förp.	100 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	1.94 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Utförande	Euroserien, standard
-----------	----------------------


Anslutning

Ledardiameter, max.	4 mm ²	Ledardiameter, min.	4 mm ²
Ledardiameter	4 mm ²	Isolering	finns ej
Hål	M 4	Märkningsfärg	Ingen
Innerdiameter för skaft (d1)	3 mm	Ytterdiameter för skaft (d3)	5 mm
Skaftlängd (a)	8 mm	Anslutningslängd (l)	17 mm
Innerdiameter för fläns (d2)	4.3 mm	Flänsbredd (b)	8.5 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		

Ritningar



Tillbehör**Crimping tools**

Pressverktyg för oisolerad skarvhylsa
rullade kabelskor, rörkabelskor, stiftkabelskor, parallell-
och seriekontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Typ	HTN 21	Utförande
Art.nr.	9014610000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm ² , 6mm ² , Indent-
GTIN (EAN)	4008190152734	crimptång
Förp.	1 ST	