

**KRN-M5/-4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

**Allmänna beställningsdata**

|            |   |
|------------|---|
| Utförande  | Flatstiftsanslutningar, 4 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> |
| Art.nr.    | <a href="#">1495140000</a>  |
| Typ        | KRN-M5/-4   |
| GTIN (EAN) | 4050118305043   |
| Förp.      | 100 items   |

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |       |
|-----------|-------|
| Nettovikt | 2.3 g |
|-----------|-------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Tekniska data

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Utförande | Euroserien, standard |
|-----------|----------------------|

## Anslutning

|                              |                   |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| Ledardiameter, max.          | 4 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, min.          | 4 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter                | 4 mm <sup>2</sup> | Isolering                    | finns ej          |
| Hål                          | M 5               | Märkningsfärg                | Ingen             |
| Innerdiameter för skaft (d1) | 3 mm              | Ytterdiameter för skaft (d3) | 5 mm              |
| Skaftlängd (a)               | 8 mm              | Anslutningslängd (l)         | 18 mm             |
| Innerdiameter för fläns (d2) | 5.3 mm            | Flänsbredd (b)               | 10 mm             |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001051    | ETIM 9.0    | EC001051    |
| ETIM 10.0   | EC001051    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-05 |             |             |

**Ritningar**



**Tillbehör****Crimping tools**

Pressverktyg för oisolerad skarvhylsa  
rullade kabelskor, rörkabelskor, stiftkabelskor, parallell-  
och seriekontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | HTN 21                     | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">9014610000</a> | Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Indent- |
| GTIN (EAN) | 4008190152734              | crimptång   |
| Förp.      | 1 ST                       |   |