

## KWN-M5/-4 90

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Flatstiftsanslutningar, 4 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup>
Art.nr.	<a href="#">1495310000</a>
Typ	KWN-M5/-4 90
GTIN (EAN)	4050118304794
Förp.	100 items

## Tekniska data

### Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

### Mått och vikter

Nettovikt	2.4 g
-----------	-------

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

### Tekniska data

Utförande	Euroserien 90°
-----------	----------------

### Anslutning

Ledardiameter, max.	4 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, min.	4 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter	4 mm <sup>2</sup>	Isolering	finns ej
Hål	M 5	Märkningsfärg	Ingen
Innerdiameter för skaft (d1)	3 mm	Ytterdiameter för skaft (d3)	5 mm
Skaftlängd (a)	7 mm	Anslutningslängd (l)	10.5 mm
Innerdiameter för fläns (d2)	5.3 mm	Flänsbredd (b)	10 mm

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		

**Ritningar**



**Crimping tools**

Pressverktyg för oisolerad skarvhylsa  
rullade kabelskor, rörkabelskor, stiftkabelskor, parallell-  
och seriekontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

**Allmänna beställningsdata**

Typ	HTN 21	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9014610000</a>	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Indent-
GTIN (EAN)	4008190152734	crimptång
Förp.	1 ST	