

VSTN/-2,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Utförande	Flatstiftsanslutningar, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² , Ingen
Art.nr.	1497350000
Typ	VSTN/-2,5
GTIN (EAN)	4050118306859
Förp.	100 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	1.31 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Anslutning

Ledardiameter, max.	2.5 mm ²	Ledardiameter	2.5 mm ²
Isolering	finns ej	Innerdiameter för skaft (d1)	2.4 mm
Ytterdiameter för skaft (d3)	4.4 mm	Anslutningslängd (l)	16 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		



Tillbehör

Crimping tools



Pressverktyg för oisolerad skarvhylsa
rullade kabelskor, rörkabelskor, stiftkabelskor, parallell-
och seriekontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Typ	HTN 21	Utförande
Art.nr.	9014610000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0,5mm ² , 6mm ² , Indent-
GTIN (EAN)	4008190152734	crimptång
Förp.	1 ST	